

**TNMG 160408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	PMG
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura