


**SNMG 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Rompitrucioli	PH
Avanzamento f	0,3 - 1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura