

**SNMG 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA115P
Rompitrucioli	PMG
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura