

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5255 M8
GTIN	4067263090632
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	90 mm
Misura del filetto	M8
Ø Preforo	6,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Contenuto	10
Profondità filettatura	20 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Quadro del codolo □	6,2 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	M
∅ Codolo D _s	8 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
∅ Filettatura	8 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P

Olio	idonea
a umido max.	idonea

Accessori

Maschio a macchina HOLEX Clever Tap M M8	135255 M8
--	-----------