

**TNMG 160404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PQ
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	TNMG 160404

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura