


**SNMG 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	CA115P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Rompitruccioli	PQ
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura