


**WN.G 080404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Rompitrucioli	PMG
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	WN.G 080404
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura