

**TNMG 220408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PMG
Tipo	CA115P
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	TNMG 220408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura