

**WNMG 080404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Rompitrucioli	HQ
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,07 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura