

**VNMG 160408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PQ
Tipo	CA115P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura