


**Garant****Maschio a macchina, es. vaporizzata, M: M10****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5450 M10    |
| GTIN            | 4067263090724 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:****Come n. art. 135450.**Forma particolarmente robusta. **HSS-E****Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lunghezza complessiva L | 100 mm   |
| Misura del filetto      | M10      |
| Ø Preforo               | 8,5 mm   |
| Materiale da taglio     | HSS E    |
| Passo della filettatura | 1,5 mm   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H |
| Quadro del codolo □     | 8 mm     |
| Tipo di filettatura     | M        |
| Ø Filettatura           | 10 mm    |
| Profondità filettatura  | 20 mm    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Norma                                | DIN 371                                 |
| Contenuto                            | 10                                      |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3                                       |
| Numero taglienti Z                   | 3                                       |
| Rivestimento                         | es. vaporizzata                         |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco                   | C                                       |
| Angolo dell'elica                    | 40 grado                                |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR             | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco        |
| Direzione di taglio                  | destro                                  |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino                     | blu                                     |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                      |

## Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)    | limitatamente adatta | 13 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 15 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>    | idonea               | 6 m/min        | M          |
| CuZn                            | limitatamente adatta | 13 m/min       | N          |
| Olio                            | idonea               |                |            |
| a umido max.                    | limitatamente adatta |                |            |

---

## Accessori

Maschi a macchina M M10

135450 M10