

**Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavori di finitura, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT09T302-HQ CA115P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura