

**DC. T 11T302, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo	CA115P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Rompitrucioli	HQ
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Insero per tornitura