

**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Tipo	CA115P
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	WP
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura