

**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	WP
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 270 m/min
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura