

**DC. T 070204, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Rompitrucioli	HQ
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA115P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura