

**DC. T 070202, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo	CA115P

Rompitrucoli	HQ
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura