

**DCMT 070202, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura