



Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 39



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081285 39
GTIN	5708997362051
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampada a batteria NOVA "For Life" con maniglia di trasporto integrata e 5 livelli di dimmerazione.

- **Nuovo design ultramoderno con LED multipli altamente efficienti.**
- **Innovativa funzione OPTILight per ottimizzare la potenza luminosa e garantire una durata di livello superiore.**
- **Esecuzione compatta e resistente per l'impiego in ambienti lavorativi complessi.**

Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza complessiva	275 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Corrente di illuminazione	600 - 6000 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Potenza assorbita	39 W
Lunghezza complessiva	275 mm
Larghezza complessiva	92 mm