SCANGRIP

Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 26

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081285 26
GTIN	5708997362044
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:
Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
· **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
· **Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.**
· **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**
Lampada a batteria NOVA "For Life" con maniglia di trasporto integrata e 5 livelli di dimmerazione.
· **Nuovo design ultramoderno con LED multipli altamente efficienti.**
· **Innovativa funzione OPTILight per ottimizzare la potenza luminosa e garantire una durata di livello superiore.**
· **Esecuzione compatta e resistente per l'impiego in ambienti lavorativi complessi.**
Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio.
Funzione:
IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Incluso caricabatterie.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza complessiva	88 mm
Lunghezza complessiva	235 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 67
Corrente di illuminazione	400 - 4000 lm
Altezza complessiva	233 mm
Potenza assorbita	26 W