

Garant**Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
160608/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 260 mm/min
Contenuto	250334 HB7020
Profondità di taglio a_p	0,55 - 5,5 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

CNMG 160608 Tipo HB7020

250334 HB7020