

HOLEX®**TNMG 160408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Classe articolo	22D

Descrizione

TNMG 160408 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucoli: MM

Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mmAvanzamento f : 0,08 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	MM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HBX130

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco
Codice ISO Inserito	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione degli inserti	neutro