



Tronchese per taglio raso tipo forte con testa piegata a 20°, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725610 200
GTIN	4003773081913
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (ca. 59 HRC). Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici con rivestimenti in multicomponente. **Con molla di apertura** e chiusura integrata. **Testa piegata a 20° per tagli a livello.**

Uso:

Per taglio a filo di materiali morbidi come plastica-alluminio, rame (anche sbarre di rame fino a 3×10 mm), piombo.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio a più livelli.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	6 mm
Tagliente	temprato a induzione
Testa piegata	20 grado
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera
Con molla	sì

Con vite di registro

sì

Tipo di prodotto

Pinza tagliente