

# Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 2,2 mm, $\varnothing$ D / Numero taglienti Z: 125/10mm



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218424 125/10
GTIN	4045197533913
Classe articolo	21P

# **Descrizione**

## **Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

#### Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

# **Uso Testo pubblicitario:**

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Numero d'ordine: da 218440 a 218444 (vedere catalogo generale)

## **Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

## Nota:

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a  $\varnothing$  D = 200 mm.

## **Descrizione tecnica**



Ø Collare d₁	58 mm
Ø Tagliente D <sub>C</sub>	125 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> per a <sub>p</sub> 1,5 mm	64,4 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> per a <sub>p</sub> 2,2 mm	65 mm
Profondità di taglio massima a <sub>e max</sub>	33,5 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Ø Portautensili base d <sub>2</sub>	58 mm
Inserto adatto	XC 1119
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> per a <sub>p</sub> 3,1 mm	65,8 mm
Numero taglienti Z	10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a disco