

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media KNUX, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 160410R/50**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | GG2541 160410R/50 |
| GTIN | 4067263094609 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,65 - 4 mm |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 250 mm/min |
| Numero pezzi | 50 |
| Contenuto | 251036 HB7020 |
| Tipo | HB7020 |
| Rompitrucioli | SM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Accessori

| | |
|--------------------------|---------------|
| KNUX 160410R Tipo HB7020 | 251036 HB7020 |
|--------------------------|---------------|