

Garant

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucoli TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203092 4
GTIN	4067263116912
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita **in modo specifico per l'impiego TPC** universale. Nociolo rinforzato.

Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Rompitrucolo sfalsato per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

h_{max} : i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014 e 204015.

$a_{e max.} = 0,07 \times D$ per la lavorazione TPC.

Prodotto più recente per n. art. 203089.

Descrizione tecnica

Numero di rompitrucoli	1
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	23 mm
Lunghezza taglienti L_c	16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,08 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Tagliente D_c	4 mm
Ø Codolo D_s	6 mm

Scheda tecnica

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Ø Posizione libera D ₁	3,9 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Tolleranza Ø nominale	f8
Numero denti Z	5
Spessore centrale del truciolo h _{max} per fresatura TPC su Toolox 44 HRC	0,018 mm
Angolo dell'elica	40 grado
Lunghezza complessiva L	62 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,07×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	380 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	60 m/min	H

Scheda tecnica

TOOLOX 44	idoneo	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idoneo	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		