

**Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HBT020, Dim. / numero di pezzi: 11T304/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2627 11T304/30
GTIN	4067263095538
Classe articolo	GGN

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260507 HBT020
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DCMT11T304
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

---

## Accessori

DCMT 11T304 Tipo HBT020

260507 HBT020