

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura