## Garant

# Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 11T304/30



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Classe articolo	GGN

### **Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_{\scriptscriptstyle c}$ applicazione principale	130 - 280 mm/min
Contenuto	260462 HB7020
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,25 - 2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DCMT11T304
Тіро	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

#### Accessori

DC. T 11T304 Tipo HB7020

260462 HB7020