

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 11T304/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 280 mm/min
Contenuto	260462 HB7020
Profondità di taglio a_p	0,25 - 2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

DC. T 11T304 Tipo HB7020

260462 HB7020