

Garant

Frese ad alto avanzamento GARANT Softcut HSI, a manicotto, ØD / Numero taglienti Z: 63/5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214848 63/5
GTIN	4067263117254
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Gli inserti sono posizionati a 15° nell'utensile portante.

Uso:

Scegliere il valore f_z 0,8 mm.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Serie	Softcut®
Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Inserto adatto	SO.. 1205..
Numero taglienti Z	5

Ø D ₃	40,4 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	102,3 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	38 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	2,8 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	124,3 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,75 mm
Ø Tagliente D _c	63 mm
Forma del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	15 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Set di viti per inserti 10 pz.	219833
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP