

**Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HBT020, Dim. / numero di pezzi: 11T308/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2627 11T308/50
GTIN	4067263095569
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260508 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 240 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,55 - 2,75 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	DCMT11T308
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

DCMT 11T308 Tipo HBT020

260508 HBT020