

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media SCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 09T308/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2628 09T308/30
GTIN	4067263095590
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 280 mm/min
Numero pezzi	30
Contenuto	260763 HB7020
Profondità di taglio a_p	0,55 - 3,25 mm
Codice ISO Inserto	SCMT09T308
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SCMT 09T308 Tipo HB7020

260763 HB7020