

**Garant**

**Inserti di tornitura per lavorazione media TCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 16T308/30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2632 16T308/30
GTIN	4067263095774
Classe articolo	GGN

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	130 - 280 mm/min
Contenuto	260988 HB7020
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,55 - 4 mm
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	TCMT16T308
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

**Accessori**

TCMT 16T308 Tipo HB7020

260988 HB7020