

**Inserti per troncatura, foratura e tornitura Raggio completo, HBG25,
Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 4/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2722 4/50
GTIN	4067263097112
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Utensili per troncatura n. art. 278015 – 278056.

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	±0,04 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,26 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,3 mm
Contenuto	278036 4
Numero pezzi	50
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

Accessori

Inserto per troncatura raggio completo Larghezza gola w 4 mm

278036 4