

**Inserti di tornitura per lavorazione media VCMT, HBT130, Dim. / numero di pezzi: 160408/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2667 160408/30
GTIN	4067263097310
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,55 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 135 mm/min
Contenuto	261476 HBT130
Avanzamento f	0,2 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

VCMT 160408 Tipo HBT130

261476 HBT130