

Garant

Inserti di troncatura e scanalatura, HB7020, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 2,5/50

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2734 2,5/50 |
| GTIN | 4067263097174 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Numero pezzi | 50 |
| Avanzamento f | 0,06 - 0,17 mm/gir, |
| Contenuto | 273700 2,5 |
| Tolleranza larghezza gola w | $\pm 0,03$ mm |
| Raggio di curvatura R | 0,2 mm |
| Tipo | HB7020 |
| Impiego principale | P |
| Impiego secondario | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|--|----------|----------------|------------|
|--|----------|----------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 220 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 180 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 170 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 140 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatta | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idonea | 60 m/min | S |
| GG(G) | idonea | 200 m/min | K |
| CuZn | idonea | 250 m/min | N |
| Uni | idonea | | |
| continuo | idonea | | |
| a umido max. | idonea | | |
| a secco | limitatamente adatta | | |

Accessori

Inserto per troncatura Larghezza gola w 2,5 mm

273700 2,5