

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media CCGT, HU7310, Dim. / numero di pezzi: 09T308/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260152 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,55 - 3,25 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

CC. T 09T308 Tipo HU7310

260152 HU7310