

**Garant****Fresa rotativa GARANT Master Alu - esecuzione molto grossa (non ferrosi / Al), HM DLC, Modello: F1225****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 543710 F1225  |
| GTIN            | 4067263117940 |
| Classe articolo | 51D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Nessuna aderenza ai trucioli e risultati eccellenti delle superfici. Ø codolo 6mm. Per l'utilizzo in inserti di sgrossatura e finitura. Con rivestimento ad alte prestazioni per una maggiore durata, una minore immissione di calore e una ridotta aderenza ai trucioli.

- **Elevata asportazione di materiale.**
- **Rotazione regolare.**
- **Rivestimento ad alte prestazioni per carico termico ridotto, durata maggiore e asportazione truciolo migliorata.**
- **Substrato ultramoderno, ottimizzato per i materiali in alluminio.**
- **Durata estremamente elevata.**

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

L'innovativa geometria dei denti consente un'elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un'ottima facilità d'uso. Codolo extrastabile di 8 mm.

**Uso:**

Per lavori di fresatura con le massime sollecitazioni.

Versione ottimizzata per la lavorazione di leghe di alluminio dure e morbide, plastiche, bronzo e metalli non ferrosi.

Adatto sia per l'utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Nota:**

Materiali con pessima conducibilità termica: ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d'azzurro.

## Descrizione tecnica

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ø Testa                 | 12 mm          |
| Descrizione della forma | a punta tonda  |
| Ø Gambo                 | 8 mm           |
| Lunghezza complessiva   | 65 mm          |
| Lunghezza della testina | 25 mm          |
| Materiale da taglio     | HM DLC         |
| Tipo di prodotto        | Fresa rotativa |