

**TNMG 160404, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	1 - 4,5 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 450 m/min
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura