

Line Light luce da lavoro, Modello: 750

Dati di ordinazione	
Numero d'ordine	081340 750
GTIN	5708997000557
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

La luce da lavoro Line Light è composta da un profilo estruso in acrile con **lente incorporata** (angolo d'irradiamento di 75°) che la rende estremamente **robusta e resistente agli urti.**Progettata per l'impiego in **condizioni estreme**, garantisce un'illuminazione potente e concentrata in ogni ambiente di lavoro. **Con batteria per l'impiego mobile** e lampada tascabile frontale aggiuntiva (150 Lumen).

Con ingresso 24 V DC per il collegamento diretto alla macchina o mediante trasformatore n. art. 081342 alla tensione di rete da 230 V.

La lampada può essere ruotata nel supporto e regolata senza riflessi.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con \emptyset < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per installazione nella **postazione di lavoro o nel veicolo.**

Fornitura:

Luce da lavoro, 2 clip e raccordi, terminali, passacavo / tenditore, 2 manicotti di collegamento.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione	550 lm
Numero di LED	96
Grado di protezione IP	IP 67
Lampadine sostituibili	no



Potenza luminosa	7 W
Tensione nominale	230 V
Angolo di riflessione	75 grado
Zona ATEX	Nessuna
Ø Testa	25 mm
Lunghezza complessiva	750 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Accessori

Supporti magnetici	081344
Supporto per ventosa	081345