

HEDI

Ripartitori di energia sospesi, Modello: 250AIR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.

Ripartitore di energia sospeso compatto con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura per la distribuzione salvaspazio e ordinata di tensione o aria compressa.

- **Semplicità d'inserimento dei cavi con fermi.**
- **Golfari e ganci per utensili massicci.**
- **Protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX4.**

2x raccordi per tubi flessibili per aria compressa 1/4 pollici, tubo flessibile per aria compressa da 2,5 m.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Ripartitore di energia sospeso con collegamento Ethernet su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza	227 mm
Profondità	212 mm
Raccordo pneumatico.	1/4 pollici
Numero di prese 400 V/16 A	1
Modello	250AIR
Potenza nominale	9,5 kW
Altezza	305 mm
Numero di prese 250 V	6
Numero di raccordi pneumatici	2
Grado di protezione IP	IP X4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tipo di prodotto	Ripartitore di energia