

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Staffa di fissaggio	259038 2
Codice ISO portautensile	MVVNN 2020K16
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	10 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Sottoplacchetta	259031 39
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	45 mm
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500