

## Garant

### Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Classe articolo	21U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

#### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: MVJNR/L 2525X16

Inserto adatto: VN.. 1604..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 117,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 1

### Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 1
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2525X16
Vite per elemento di fissaggio	259021 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	46 mm

Vite per sottoplacchetta	259025 9
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Dim. codolo	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 3
Lunghezza complessiva L	117,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per elemento di fissaggio Modello 2	259021 2
Sottoplacchetta Modello 1	259031 1
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per sottoplacchetta Modello 9	259025 9
Staffa di fissaggio Modello 3	259038 3