

Garant

**Inserto per tornitura Raggio completo, HB7020, Larghezza gola w (mm) /
Numero pezzi: 4/50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2746 4/50
GTIN	4067263097938
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,6 - 1,6 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,22 mm/gir,
Contenuto	273735 4
Numero pezzi	50
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Inserto per tornitura Raggio completo Larghezza gola w 4 mm

273735 4