


TNMG 160404, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251582 CA6525 |
| GTIN | 4960664472062 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,8 - 4 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 220 m/min |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,35 mm/gir, |
| Rompitrucioli | MS |
| Impiego principale | M |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Tipo | CA6525 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TNMG 160404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura