

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media SCGT, HU7310, Dim. / Numero di pezzi: 09T302/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2676 09T302/50
GTIN	4067263098164
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	260761 HU7310
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,15 - 3,25 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	SCGT09T302
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SCGT 09T302 Tipo HU7310

260761 HU7310