

**Garant****DC. T 11T302, Tipo: HU7310**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T302 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura