

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: MVJNR/L 2025X16

Inserto adatto: VN.. 1604..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 105 mm

Sottoplacchetta: 259031 1

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 1
Staffa di fissaggio	259038 3
Inserto adatto	VN.. 1604..
Misura inserto	16 mm

Vite per elemento di fissaggio	259021 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 9
Dim. codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2025X16
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Lunghezza complessiva L	105 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Staffa di fissaggio Modello 3	259038 3
Sottoplacchetta Modello 1	259031 1
Vite per elemento di fissaggio Modello 2	259021 2
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per sottoplacchetta Modello 9	259025 9