

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media VCGT, HB7310, Dim. / numero di pezzi: 110304/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2689 110304/50
GTIN	4067263098706
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	250 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,25 - 1,75 mm
Contenuto	261454 HB7310
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VCGT110304
Tipo	HB7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

VC.T 110304 Tipo HB7310

261454 HB7310